



CAD-CUT Glitter

Aggiungi glitter e brillantezza al tuo design. Con molti colori tra cui scegliere e una struttura unica, questo materiale esalta qualsiasi abbigliamento di moda. Facile da tagliare e adatto a dettagli medio/grandi.

Caratteristiche:

Poliuretano
Spessore 360µm
Effetto Glitter
Colori disponibili 10
Non estensibile
Carrier adesivo
Dettagli medio-grandi
Non può essere utilizzato in multi-applicazione
Multi-pressatura
Lama di taglio 60°
Senza PVC
Disponibile in bobine da 50 cm x 25 m.

Tessuti consigliati:

100% cotone
100% poliestere
Misto cotone/poliestere.

Note di taglio: prima di iniziare una produzione si consiglia di effettuare dei test. Le impostazioni del taglio devono considerare anche l'usura della lama. Per un taglio ottimale, mantenere una linea di spessore di almeno 3 mm (1/8") per lettere e loghi.

Istruzioni per l'applicazione:

Temperatura a 150 ° C
Durata 10 secondi
Pressione media (#4-6 su Hotronix)
Spellicolare a freddo.

Multi-Colour Design: Cad-Cut Glitter non può essere usato in multi-applicazione.

Consigli di lavaggio: lavare in lavatrice a una temperatura fino a 40 ° con un detergente delicato. Non usare la candeggina. Asciugare in asciugatrice a un'impostazione media. Non lavare a secco. Non stirare direttamente sulla stampa (utilizzare telo di protezione).


Conservazione: conservare in luogo asciutto e fresco. Evitare l'esposizione al calore, alla luce del sole e all'umidità.




Gold 920




Silver 921



Blue 922



Red 923



Purple 924



Green 925



Brown 926



Pink 927



Black 928



Multi 929



Fluo. Blue 938



Fluo. Green 937




Fluo. Orange 939




Fluo. Pink 941



Fluo. Yellow 936



Fluo. Purple 940




Holo Gold 935



Columbia Blue 930



Kelly Green 932



Orange 931



Royal Blue 942



White 934



KEY

Easy weed



Ironable



Ironable only inside out



Washable up to



Sublimation stop



Stretchable



Thin



Sticky carrier



Multi-colour application



Peel hot



Application instructions

