

ISTRUZIONI PER L'USO



www.unmondocomodo.it
info@unmondocomodo.it

SCHEMA TECNICA

Imbottitura:

perle vergini di polistirene
espanso lavabili a 40°

Fodera Interna:

cotone 100%,
sanforizzato, lavabile a 40°

Fodera Esterna:


cotone 100%, doppio ritorto,
sbiancato naturalmente
senza uso di sostanze inquinanti,
atossico.

Lavabilità:

- fantasie 40°
- tinta unita fino a 90

Dimensioni:

- Ø cm 28 - L. cm 180



A = Lunghezza braccio 95 cm

B = Larghezza braccio 28 cm

C = Larghezza curva 38 cm

D = Apertura 82 cm

E = Cerniera 54 cm

F = Lunghezza lacci 48 cm

G = Larghezza lacci 7 cm

PESO 900 g

Allattare



Sdraiatevi sul letto o sul divano con un terminale dietro la schiena e l'altro fronte a voi e appoggiate l'infante sul cuscino.

Vi troverete in una posizione naturale d'allattamento rilassante per voi e per il bambino.

Sistemate un terminale del cuscino dietro la schiena a sorreggere la zona lombare, e l'altro appoggiatelo sulle ginocchia a sostenere il pupo.



Otterrete così una posizione dove il bambino si trova all'altezza del seno in modo naturale e senza fatica.



Relax



Fate scivolare i due terminali sul fianco e appoggiate il piccolo sulla parte centrale del cuscino di fronte a voi e godetevi questi momenti di tenerezza e relax con il vostro bambino.

Avvolgete il cuscino intorno alla vita, con le parti terminali sul fianco e la parte centrale dietro la schiena.

Farete riposare la schiena che trova a livello lombare, un appoggio nella parte centrale del cuscino.



Il cuscino è confezionato interamente in Italia dalla nostra azienda.

Cuciture e tessuti sono di altissima qualità e, grazie alla comoda cerniera che trova nella parte più larga del cuscino è interamente sfoderabile e lavabile in lavatrice.