


SCHEDA TECNICA

VERSIONE EXTRALARGE



Barre di rinforzo angolari



Dati tecnici

Peso totale modulo: 43 Kg.

Portata copertura: 150 Kg./mq.
(non calpestabile)

Resistenza impatto: 5 Kg.
(test di impatto eseguito con
un peso di 5 Kg. caduto da 25 mt)

N.B. i moduli extralarge devono
obbligatoriamente essere ancorati ad una
struttura fissa tramite collari con tasselli e in caso di più
moduli anche tra di loro tramite le alette di ancoraggio

ISTRUZIONI MONTAGGIO TUNNEL PEDONALE GENIUS

1



VERSIONE EXTRALARGE

2



spingere verso il basso agendo dalla base del supporto sfilabile

3



aprire verso l'esterno il supporto sfilabile

4



riportare verso l'alto il supporto sfilabile

5



per la parte inferiore sollevare il supporto sfilabile agendo sempre dalla base

6



aprire verso l'esterno

7



abbassare il supporto sfilabile

8



procedere con l'apertura dei restanti supporti sfilabili

9



La regolazione dell'altezza del tunnel pedonale avviene tramite lo sfilo dei tubi telescopici che si possono regolare nella posizione come in figura o sollevato

10



ruotare il tubo telescopico per lo sblocco come indicato su etichetta

11





sfilare il tubo telescopico fino alla lunghezza necessaria.

12



ruotare al contrario il tubo telescopico per bloccarlo, procedere poi con la regolazione degli altri tubi



regolazione altezza tunnel in posizione sollevata



fissare con le viti in dotazione le barre angolari